

Garant GRIDLINE



## Dados do pedido

Número do pedido	972045 150
GTIN	4067263129677
Classe de artigo	9GG

## Descrição

**Modelo:**

Gavetas totalmente extensíveis numa construção de aço estável, com extensão diferencial e 75 kg de capacidade de carga. Puxadores em alumínio. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

**Indicado para:**

Todas as caixas ESD 24G.

**Pintura:**

Corpo da gaveta e frente em cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD.**

**Instrução:**

Por cada módulo é possível apenas uma gaveta com uma altura frontal de 50 mm, exclusivamente na posição superior.

## Descrição técnica

#Profundidade útil	500 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Profundidade útil em G	20
Largura útil	500 mm
Altura útil	125 mm
Largura útil em G	20

Altura frontal	150 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×20G
Tipo de produto	Gaveta