

## Inserto de torneamento fino KOMET® M302, Tipo: 10



### Dados do pedido

Número do pedido	238310 10
GTIN	4047109082359
Classe de artigo	24J

### Descrição

**Modelo:**

Compatível com: N.º 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M e 268878 BK8425.

**Instrução:**

**Usar com a respetiva cabeça de ajuste de precisão B301.** Pastilhas de corte reversíveis adequadas W30 esquerdas e W30/W57 no modelo neutro.

### Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239653 6IP
Código ISO da pastilha de corte reversível	TO.X 06T1..
indicado para cabeça de ajuste preciso n.º 238301	29,5; 35,5
Curso de ajuste grosseiro S	3,5 mm
Ø exterior D <sub>1</sub>	10 mm
Comprimento útil L <sub>1</sub>	28,5 mm
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP

674252 6IP

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças  
Acionamento 6IP

239653 6IP

lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de  
1/4 de polegada comprimento total 50

659874 50