

Garant GRIDLINE

**Prateleira extraível 75 kg, 36×20G, Altura de montagem: 75mm****Dados do pedido**

Número do pedido	930764 75
GTIN	4067263125747
Classe de artigo	9GK

**Descrição****Modelo:**

Prateleira extraível com **100% de extensão total**. Aberta à frente, altura do revestimento lateral 46 mm, altura de instalação 75 mm. Sem perfurações para réguas separadoras ranhuradas.

**Material fornecido:**

Prateleira extraível completa com 1 par de calhas de guia cada.

**Pintura:**

Cinza-claro RAL 7035, **com revestimento em pó**.

**Instrução:**

Não adequado para instalação em caixas móveis.

**Descrição técnica**

Peso	13,85 kg
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Altura de montagem	75 mm
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Largura útil em G	36
Área útil da gaveta em G	36×20
Profundidade útil em G	20
Espessura do material	1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg

Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	36×20G
Largura útil	900 mm
#Profundidade útil	500 mm
Tipo de produto	Prateleira extraível