

Garant GRIDLINE

Prateleira extraível 75 kg, 26×24G, Altura de montagem: 75mm**Dados do pedido**

Número do pedido	931184 75
GTIN	4067263126027
Classe de artigo	9GK

Descrição**Modelo:**

Prateleira extraível com **100% de extensão total**. Aberta à frente, altura do revestimento lateral 46 mm, altura de instalação 75 mm. Sem perfurações para réguas separadoras ranhuradas.

Indicado para:

Armário lateral tam. 30×28.

Material fornecido:

Prateleira extraível completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Cinza-claro RAL 7035, **com revestimento em pó**.

Instrução:

Não adequado para instalação em caixas móveis.

Descrição técnica

Altura de montagem	75 mm
Profundidade útil em G	24
Área útil da gaveta em G	26×24
Peso	13,8 kg
Área de aplicação	Armário de ferramentas
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Largura útil em G	26
Espessura do material	1,2 mm

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Largura útil	650 mm
#Profundidade útil	600 mm
Tipo de produto	Prateleira extraível