



Dados do pedido

Número do pedido	667262 18
GTIN	4013288229991
Classe de artigo	63H

Descrição

Modelo:

Cabo **Kraftform** de 154 mm de comprimento com **ponta intercambiável (incluindo chaves do quadro de comando) totalmente isolada até 1000 V** conforme **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** e um detetor de tensão (até 250 V conforme VDE 0680/6) num robusto estojo têxtil dobrável com fecho autoaderente e presilha de cinto.

Vantagem:

Localizador de ferramentas "Take it Easy" com codificação de cores por perfis– **para localizar de forma fácil e rápida.**

Índice:

Lâminas de fenda: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Lâminas para Phillips: PH1 e PH2

Lâminas Pozidriv: PZ1 e PZ2

Lâmina para Phillips/fenda (perfil combinado): PH/S1 e PH/S2 (perfil combinado)

Lâmina Pozidriv/fenda (perfil combinado): PZ/S1 e PZ/S2 (perfil combinado)

Quadrado: 8 mm e 1/4 de polegada (89 mm de comprimento)

Triangular: 9 mm (89 mm de comprimento)

Palhetão duplo: (89 mm de comprimento)

Detetor de tensão n.º 665030: Tam. 3

Pega Kraftform para pontas intercambiáveis n.º 667411: Tam. 1

Descrição técnica

Número de peças	18
-----------------	----

Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de caixa quadrada
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de caixa triangular
Perfil de saída	Chave de parafusos de perfil combinado Pozidriv/fenda
Perfil de saída	Chave de palhetão duplo
Perfil de saída	Chave de parafusos de perfil combinado Phillips/fenda
Designação do fabricante	KK VDE 18 Universal 1
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Tampa giratória	não
Tipo de produto	Chave de parafusos

Acessórios

Caderno de moldes de potência VDE simples Tipo 1	667411 1
--	----------