

**Garant****Conjunto de chaves de parafusos, Número peças: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	667533 10
GTIN	4067263129929
Classe de artigo	61F

**Descrição****Modelo:**

**Cabo resistente** com design ergonómico com superfície **Haptoprene** e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura de superfície especial, podem ser transmitidos binários elevados mesmo com mãos molhadas ou oleosas.

**Lâmina dupla** em liga especial de cromo-vanádio com a maior dureza possível com especial tenacidade.

Superfície niquelada e cromada. Pontas pretas e precisas.

**Índice:**

2 lâminas de fenda: 0,8×4 mm / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm / 1×5 mm

1 lâmina para Phillips: Tam. 1 / tam. 2

1 lâmina para Pozidriv: Tam. 1 / tam. 2

2 lâminas para Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

2 lâminas para sextavado: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

1 suporte para pontas: 1 un.

1 cabo bicomponente: 1 un.

**Material fornecido:**

Incluindo estojo enrolável em tecido.

**Descrição técnica**

Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
-----------------	-----------------------------

Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Número de peças	10
Material do punho	Haptoprene bicomponente
Tampa giratória	não
Função de roquete	não
Inclui lâmina de escareador	não
Punho telescópico	não
Tipo de produto	Chave de parafusos