


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	501505 0606T
GTIN	4067263129561
Classe de artigo	58F

Descrição

Modelo:

Os **corpos abrasivos de cerâmica** (grão abrasivo de corindo com ligante de cerâmica) são os **corpos abrasivos deslizantes mais usados** e são de **uso universal**. **Densidade muito elevada** e **efeito abrasivo**.

Versão de alto rendimento para **tempo de processamento curto**. Autoabrasão reduzida, longa vida útil.

Utilização:

Para **rebarbar rapidamente, arredondar** arestas e como **fase preliminar para o polimento de aço, aço inoxidável** e outras **ligas de aço**. Também adequado para o processamento grosseiro de plástico e metais não-ferrosos, com o risco de obstrução mais rápida dos corpos abrasivos e redução do efeito abrasivo.

A forma de **triângulo** é a **versão mais estável** com a vida útil mais longa. Ideal para o **processamento de arestas** grosseiro de peças de trabalho com **geometria simples**.

Descrição técnica

Comprimento	6 mm
Grau de finura	grosso
Descrição da forma	Triângulo
Altura	6 mm

Série	GMT
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Atributo do nome do produto	grosso
Índice	3 kg
Tipo de produto	Corpo abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		