

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	501515 1015TA
GTIN	4067263129585
Classe de artigo	58F

## Descrição

### Modelo:

Os **corpos abrasivos de cerâmica** (grão abrasivo de corindo com ligante de cerâmica) são os **corpos abrasivos deslizantes mais usados** e são de **uso universal**. **Densidade muito elevada e efeito abrasivo.**

Versão de alto rendimento para **tempo de processamento curto**. Autoabrasão reduzida, longa vida útil.

### Utilização:

Para **rebarbar rapidamente, arredondar** arestas e como **fase preliminar para o polimento de aço, aço inoxidável** e outras **ligas de aço**. Também adequado para o processamento grosseiro de plástico e metais não-ferrosos, com o risco de obstrução mais rápida dos corpos abrasivos e redução do efeito abrasivo.

A forma de **triângulo (oblíquo)** é a forma mais universal.

## Descrição técnica

Comprimento	15 mm
Altura	10 mm
Grau de finura	grosso

Série	GMT
Descrição da forma	Triângulo (oblíquo)
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Atributo do nome do produto	grosso
Índice	3 kg
Tipo de produto	Corpo abrasivo

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		