

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Classe de artigo	51B

Descrição

Modelo:

Retificadora deslizante GMT2 em **construção compacta**, para o processamento final automatizado de **peças de dimensão pequena a média**.

- **Motor de alto rendimento com faixa de rotação definida.**
- **Calha de aço (2 l) com camada de poliuretano.**
- **Estação de separação amovível para a separação manual de peça de trabalho e meio abrasivo.**
- **Separação sem esforço graças ao dispositivo de inclinação ergonómico.**
- **Controlo intuitivo através do painel de controlo com função de temporizador.**
- **Trabalho silencioso e sem pó graças à tampa transparente.**

Utilização:

Utilização preferencial para **rebarbar peças rotativas e de fresagem**, bem como peças de trabalho produzidas com **impressão 3D**. Adequado para **metais e plásticos**. O passo subsequente de **polimento** está igualmente incluído no espetro de desempenho desta máquina. **Recomenda-se um processamento a seco puro (não é necessário composto).**

Material fornecido:

1 retificadora deslizante com painel de comando e estação de separação amovível, 1 filtro de separação com padrão de orifícios de 10 mm, 1 filtro de separação com padrão de orifícios de 18 mm, 1 corpo abrasivo de cerâmica (3 kg), triangular, grosso (n.º 501505 0606T), 1 corpo abrasivo de cerâmica (3 kg), triangular (oblíquo), grosso (n.º 501515 1015TA), 1 corpo abrasivo de cerâmica (3 kg), cilíndrico (oblíquo), grosso (n.º 501525 0305CA), 1 corpo abrasivo de porcelana (3 kg), cilíndrico (oblíquo), polimento (n.º 501585 0406CA), 1 caixa para acondicionamento (n.º 964486 EF4070), 1 GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (n.º 088001 500), 1 pano de limpeza de alto rendimento 3M (n.º 089190 BLUE)

Descrição técnica

Faixa de rotação	3000 r,p,m,
Frequência de rede	50 Hz
Volume da cuba	2 l
Profundidade interior da cuba T ₂	85 mm
Largura da máquina B ₁	400 mm
Comprimento da máquina L ₁	750 mm
Consumo energético	50 W
Tensão de rede	230 V
Ø interior da cuba	100 mm
Ø exterior da cuba	220 mm
Altura da máquina	285 mm
Peso total	20 kg
Tipo de produto	Retificadora deslizante