


**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | GG2142 INOX   |
| GTIN             | 4067263132578 |
| Classe de artigo | GGN           |

## Descrição

**Modelo:**

- Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços mais elevados.
- Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.
- Estrutura de grão fino para uma elevada tenacidade e resistência ao desgaste.

**Indicado para:**

Fresa plana GARANT n.º 214200, n.º 214202 e n.º 214205.

**Índice:**

50 × 214241 INOX

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3,5$  mm.

## Descrição técnica

|  |                |
|--|----------------|
| Tipo                                       | INOX           |
| Índice                                     | 50             |
| Espessura da placa E                       | 3,18 mm        |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SEKR 1203 AFTN |
| Tipo                                       | HB7625         |
| Óleo de corte                              | HM             |
| Número de trocas/cortes                    | 4              |

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

|                              | <b>Adequabilidade</b>     | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>código ISO</b> |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  | 160                  | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  | 110                  | M                 |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | condicionalmente adequado | 40                   | S                 |
| máximo a molhado             | condicionalmente adequado |                      |                   |
| seco                         | adequado                  |                      |                   |

**Acessórios**

SEKT 1204 AFTN Tipo INOX

214241 INOX

SDMX 0903 AFEN Tipo UNI

214440 UNI