

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	255162 25
GTIN	4067263134084
Classe de artigo	29W

Descrição

Material fornecido:

1x suporte de aperto rotativo n.º 250000 e 40x pastilhas de corte reversíveis n.º 250158 HB7130-2.

Descrição técnica

Comprimento total L	100 mm
Tamanho da haste	25 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2525H12
Norma	Norma de fábrica
Norma	DIN ISO 5610
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento