

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	255162 20
GTIN	4067263134077
Classe de artigo	29W

## Descrição

### Material fornecido:

1x suporte de aperto rotativo n.º 250000 e 40x pastilhas de corte reversíveis n.º 250158 HB7130-2.

## Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Comprimento total L	90 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	30 mm
Norma	Norma de fábrica
Norma	DIN ISO 5610
Tamanho da haste	20 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2020X12
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento