

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	265132 20
GTIN	4067263135517
Classe de artigo	29W

## Descrição

### Material fornecido:

1x suporte de aperto n.º 260290 e 40x pastilhas de corte reversíveis n.º 260462 HB7130-2.

## Descrição técnica

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	30 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Código ISO do suporte	SDJCR/L 2020X11
Comprimento total L	90 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Norma	DIN ISO 5610
Tamanho da haste	20 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

