

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	265132 25
GTIN	4067263135524
Classe de artigo	29W

Descrição

Material fornecido:

1x suporte de aperto n.º 260290 e 40x pastilhas de corte reversíveis n.º 260462 HB7130-2.

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento total L	100 mm
Código ISO do suporte	SDJCR/L 2525H11
Norma	Norma de fábrica
Norma	DIN ISO 5610
Tamanho da haste	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

