


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	255163 20
GTIN	4067263134091
Classe de artigo	29W

Descrição

Material fornecido:

1x suporte de aperto rotativo n.º 250001 e 40x pastilhas de corte reversíveis n.º 250158 HB7130-2.

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Norma	DIN ISO 5610
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Comprimento total L	90 mm
Tamanho da haste	20 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2020X12
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento