

HOLEX

Disco abrasivo de desbaste "2 em 1", Ø do disco x largura do disco / número de unidades: 115X6/50mm



Dados do pedido

Número do pedido	GG5050 115X6/50
GTIN	4067263133223
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Estrutura aberta; construção homogénea; retificação com baixa formação de cheiros; tecido de reforço em fibra de vidro para máxima segurança no trabalho na abrasão sem aquecer; Ø do orifício 22,23 mm. O teor de ferro, enxofre e cloro é inferior a 0,1%, razão pela qual é adequado para o processamento de aços inoxidáveis (INOX). Para uso em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido.

- **O grão, o aglomerado, os aditivos abrasivos, assim como o reforço dos discos abrasivos de desbaste estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de abrasão e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.**
- **Formas: Discos abrasivos de desbaste em cotovelo (forma 27, 28, 29)**
- **Ângulo de retificação de 20° a 30°**
- **Utilização: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de costuras de solda, superfícies e arestas.**

Disco abrasivo de desbaste para **aço e INOX** com **longa vida útil** e alto desempenho de abrasão.

Especificação:

A30Q-BF (como 560500) para aço e INOX com longa vida útil e alto desempenho de abrasão.

Instrução:

Entrega apenas como conjunto de pacotes, não há entregas por separado! Informação da encomenda: 1 conjunto = 1 pacote.

Descrição técnica

Ø do furo	22,23 mm
Largura do disco	6 mm
Índice	50
Ø do disco	115 mm
Abreviatura abrasivo	A
Especificação	A30Q-BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	20-30 grau
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de desbaste

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco abrasivo de desbaste"2 em 1" Ø do discoxlargura do disco 115X6

560500 115X6