

HOLEX**Rolo de velo abrasivo, 100 mm × 10 m, Estrutura de velo: 220/5****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | GG5110 220/5 |
| GTIN | 4067263133278 |
| Classe de artigo | GGN |

Descrição**Modelo:**

Velo de nylon sintético intercalado com grão abrasivo em ligação de resina sintética. Livre de componentes corrosivos, pode ser usado seco e molhado (**como 556110; 556115**).
como 556110.

Vantagem:

- **Adapta-se à forma da peça de trabalho.**
- **A estrutura aberta evita obstruções e reduz a geração de calor.**
- **Acabamento uniforme e reproduzível.**
- **Pode ser utilizado a seco e a húmido.**
- **Sem componentes corrosivos.**

Utilização:

Pode ser usado à mão, com bloco manual n.º 556020 ou na lixadora orbital.

Índice:

5 rolos/recipiente.

Instrução:

Entrega apenas como conjunto de pacotes, não há entregas por separado! Informação da encomenda: 1 conjunto = 1 pacote.

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % |
| Largura do rolo | 100 mm |
| Comprimento do rolo | 10 m |
| Atributo do nome do produto | 100 mm × 10 m |
| Tipo de produto | Rolo de velo abrasivo |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | adequado | | |
| Aço < 67 HRC | adequado | | |
| INOX | adequado | | |
| Ti | adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Plástico, GFK | adequado | | |
| Madeira | adequado | | |
| Pedra | condicionalmente adequado | | |
| Vernizes | adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| máximo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| seco | adequado | | |