

HOLEX**Rolo de fibra abrasiva, 115 mm × 10 m, Estrutura de velo: 220/5****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5115 220/5
GTIN	4067263136101
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Velo de nylon sintético intercalado com grão abrasivo em ligação de resina sintética. Livre de componentes corrosivos, pode ser usado seco e molhado (**como 556110; 556115**).
como 556115.

Vantagem:

- **Adapta-se à forma da peça de trabalho.**
- **A estrutura aberta evita obstruções e reduz a geração de calor.**
- **Acabamento uniforme e reproduzível.**
- **Pode ser utilizado a seco e a húmido.**
- **Sem componentes corrosivos.**

Utilização:

Pode ser usado à mão, com bloco manual n.º 556020 ou na lixadora orbital.

Índice:

5 rolos/recipiente.

Instrução:

Entrega apenas como conjunto de pacotes, não há entregas por separado! Informação da encomenda: 1 conjunto = 1 pacote.

Descrição técnica

Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura do rolo	115 mm
Comprimento do rolo	10 m
Atributo do nome do produto	115 mm × 10 m
Tipo de produto	Rolo de velo abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Rolo de fibra abrasiva Estrutura de velo 220

556115 220