

HOLEX**Escova de copo Fio de aço 0,50 mm, Ø da escova D1× rosca M: 65XM14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5721 65XM14
GTIN	4067263136408
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Fio liso, **entrançado e** firmemente pressionado no corpo de aço. **Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.**

Corresponde ao n.º 572103.

Utilização:

Especialmente concebido para alojamento em retificadoras angulares.

Com **rosca interior M14.**

Descrição técnica

Rosca M	M14
Espessura das cerdas	0,5 mm
Ø da escova D ₁	65 mm
Comprimento da guarnição H ₁	20 mm
n.º máximo de rotações	12500 r,p,m,
Anel de apoio de segurança	não
Material da guarnição	Arame de aço
Tipo de produto	Escova de copo

Acessórios

Escova de copo Fio de aço 0,50 mm Ø da escova D1 x rosca
M 65XM14

572103 65XM14