

**HOLEX****Escova de copo Fio de aço 0,35 mm, Ø da escova D1: 80mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5730 80
GTIN	4067263136163
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

Fio ondulado firmemente pressionado no corpo de aço. Para utilização em retificadoras angulares e máquinas estacionárias.

Com **rosca interior M14**.

Corresponde ao n.º 573005.

**Utilização:**

Ideal para processar superfícies, para rebarbamento, remoção de ferrugem, polimento, remoção de tinta, primários, tinta, crosta de óxido de ferro.

**Descrição técnica**

Ø da escova D <sub>1</sub>	85 mm
Material da guarnição	Arame de aço
Tipo de produto	Escova de copo

**Acessórios**

Escova de copo Fio de aço 0,35 mm Ø da escova D1 80	573005 80
---	-----------