

HOLEX**Escova de copo Fio de aço 0,35 mm, Ø da escova D1: 100mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5730 100
GTIN	4067263136170
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Fio ondulado firmemente pressionado no corpo de aço. Para utilização em retificadoras angulares e máquinas estacionárias.

Com **rosca interior M14**.

Corresponde ao n.º 573005. Com **rosca interior M14**.

Utilização:

Ideal para processar superfícies, para rebarbamento, remoção de ferrugem, polimento, remoção de tinta, primários, tinta, crosta de óxido de ferro.

Descrição técnica

Rosca M	M14
n.º máximo de rotações	8500 r,p,m,
Ø da escova D ₁	100 mm
Espessura das cerdas	0,35 mm
Comprimento da guarnição H ₁	30 mm
Material da guarnição	Arame de aço
Tipo de produto	Escova de copo

Acessórios

Escova de copo Fio de aço 0,35 mm Ø da escova D1 100

573005 100