

Garant GRIDLINE

Peça extensível para pendurar bens 200 kg, 26×20G, Tipo: 90**Dados do pedido**

Número do pedido	998260 90
GTIN	4067263136026
Classe de artigo	91R

Descrição**Modelo:**

Peça extensível com **100% de extensão total e extensão diferencial**. Aberta à frente, 46 mm de altura de revestimento lateral, 100 mm de altura de montagem. Com 4 tubos cruzados. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão.

Indicado para:

Sistemas de gavetas/estantes, equipamento de contentores.

Material fornecido:

Peça extensível completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Cinzentos-claros RAL 7035, **com revestimento em pó**.

Instrução:

Não compatível com armários de ferramentas do grupo 93, só pode ser montado no sistema de estantes/gavetas.

Descrição técnica

Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Largura útil em G	26
Peso	31 kg
Altura de montagem	90 mm
Profundidade útil em G	20
Área útil da gaveta em G	26×20

Área de aplicação	Equipamento de contentores
Capacidade de carga total	200 kg
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	26×20G
Largura útil	650 mm
#Profundidade útil	500 mm
Tipo de produto	Prateleira extraível