

Garant GRIDLINE

Peça extensível para pendurar bens 200 kg, 36×20G, Tipo: 90**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 998261 90 |
| GTIN | 4067263136033 |
| Classe de artigo | 91R |

Descrição**Modelo:**

Peça extensível com **100% de extensão total e extensão diferencial**. Aberta à frente, 46 mm de altura de revestimento lateral, 100 mm de altura de montagem. Com 4 tubos cruzados. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão.

Indicado para:

Sistemas de gavetas/estantes, equipamento de contentores.

Material fornecido:

Peça extensível completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Cinzentos-claros RAL 7035, **com revestimento em pó**.

Instrução:

Não compatível com armários de ferramentas do grupo 93, só pode ser montado no sistema de estantes/gavetas.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Área de aplicação | Equipamento de contentores |
| Área útil da gaveta em G | 36×20 |
| Peso | 39 kg |
| Profundidade útil em G | 20 |
| Largura útil em G | 36 |
| Altura de montagem | 90 mm |

| | |
|---|--|
| Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual |
| Capacidade de carga total | 200 kg |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 200 kg |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo do nome do produto | 36×20G |
| Largura útil | 900 mm |
| #Profundidade útil | 500 mm |
| Tipo de produto | Prateleira extraível |