

HOLEX**Pack poupança de escova cônica curvada, arame de aço 0,50 mm, Ø da escova D1x rosca M: 125XM14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5713 125XM14
GTIN	4067263136521
Classe de artigo	GGN

Descrição**Versão:**

Escova cônica curva com fio liso de 0,50 mm, **entrançado** e firmemente pressionado no corpo de aço. **Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.**

Corresponde ao n.º 571303.

Utilização:

Entrançado à esquerda, para evitar a abertura precoce com segurança.

Ideal para processar áreas de difícil acesso e para trabalhos pesados de escovagem, como desincrustação, remoção de ferrugem, remoção de escória, tornar rugoso, reboco de peças metálicas, também para limpar placas de cofragem.

Com **rosca interior M14**, para montagem direta **em retificadoras angulares.**

Descrição técnica

Rosca M	M14
n.º máximo de rotações	12500 r,p,m,
Largura da guarnição L ₁	12 mm
Material da guarnição	Arame de aço
Trançado	entrançado à esquerda
Tipo de produto	Escova cônica

Acessórios

Escova cónica com manivela Fio de aço 0,50 mm Ø da
escova D1 x rosca M 125XM14

571303 125XM14