

**Garant****Disco abrasivo de lamelas long life CER cónico, Ø 115 mm, Granulometria: 120****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5224 120
GTIN	4067263136569
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

- **Grão de cerâmica (CER) de grande qualidade autoamolador para o máximo rendimento de lixagem e reduzida pressão de contacto.**
- **Revestimento de lixagem ativa para uma abrasão sem aquecer.**
- **Robusto tecido misto de polialgodão para desgaste ideal e estabilidade nas arestas.**
- **Pratos de plástico e poliéster ergonómicos e com amortecimento das vibrações (reajustáveis).**
- **Os melhores resultados em retificadoras angulares de alto desempenho.**

**long life** - Disposição das lamelas muito densa para **máxima durabilidade.**

Corresponde a 565224.

**Utilização:**

Trabalhos de retificação, lixamento de superfície, lixamento de desbaste e processamento de arestas.

**Descrição técnica**

Descrição da forma	inclinado
Índice	100

Ø do furo	22,23 mm
Granulometria	120
Ø do disco	115 mm
Abrasivo	Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
revestimento abrasivo ativo e refrigerante	sim
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		

## Acessórios

Disco abrasivo de lamelalong life CER cónico  
Granulometria 120

---

565224 120