

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	GG5235 60
GTIN	4067263136668
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

- **Grão de cerâmica (CER) de grande qualidade autoamolador para o máximo rendimento de lixagem e reduzida pressão de contacto.**
- **Revestimento de lixagem ativa para uma abrasão sem aquecer.**
- **Robusto tecido misto de polialgodão para desgaste ideal e estabilidade nas arestas.**
- **Pratos de plástico e poliéster ergonómicos e com amortecimento das vibrações (reajustáveis).**
- **Os melhores resultados em retificadoras angulares de alto desempenho.**

speed - Disposição plana das lamelas para **elevado volume de maquinação** e elevada durabilidade.

Corresponde a 565235.

Utilização:

Chanfradura exata, processamento de arestas e lixamento de superfície.

Descrição técnica

Descrição da forma	plano
Índice	100
Ø do disco	125 mm

Ø do furo	22,23 mm
Granulometria	60
Abrasivo	Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
revestimento abrasivo ativo e refrigerante	sim
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

565235 60

Disco abrasivo de lamelas#speed CER plana Granulometria
60
