

Garant**Disco abrasivo de lamelas long life ZA cónico, Ø 115 mm, Granulometria: 80****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5264 80
GTIN	4067263136842
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

- **Corindo de zircónio (Za) premium para o máximo rendimento de lixagem.**
- **Robusto tecido misto de algodão e poliéster para desgaste ideal e estabilidade nas arestas.**
- **Prato de tecido de vidro estável para uma ótima pressão de contacto.**
- **Universalmente adequado para aço e INOX.**
- **Os melhores resultados em retificadoras angulares fracas e de alto desempenho.**

long life - Disposição das lamelas muito densa para **máxima durabilidade.**

Corresponde a 565264.

Utilização:

Trabalhos de retificação, lixamento de superfície, lixamento de desbaste e processamento de arestas.

Descrição técnica

Descrição da forma	inclinado
Granulometria	80
Ø do furo	22,23 mm

Ø do disco	115 mm
Índice	100
Abrasivo	Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo	ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco abrasivo de lamelaslong life ZA cónico
Granulometria 80

565264 80