

Garant**Disco de corte INOX EXTRA PEQUENO, Ø do disco/número de unidades:
115/500**

Dados do pedido

Número do pedido	GG5272 115/500
GTIN	4067263136958
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:Tipo especial para **INOX**.

Nova **versão de alto rendimento**, fabricada com tecnologia de ponta, com uma vantagem significativa de produtividade e excelente sensação de corte. **Maior desempenho de corte** graças às superfícies laterais ásperas e livres, excelente durabilidade, **melhor comportamento de corte inicial**.

A espessura reduzida do disco permite um corte **rápido sem esforço com grande poupança de tempo. Superfícies de corte limpas, quase sem formação de rebarbas**. Corresponde ao n.º 563272.

Especificação:**A60R-BF.**

Descrição técnica

Ø do disco	115 mm
Índice	500
Largura do disco	1 mm
Ø do furo	22,23 mm

Especificação	A60R-BF
para espessuras de material	3 - 5 mm
Descrição da forma	reto
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	INOX
Motor de acionamento	Retificadora angular
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco de corte, versão de alto rendimento EXTRA ESTREITO,
INOX Ø do disco 115

563272 115