

**Garant**

**Disco abrasivo de desbaste Universal, Ø do disco × largura do disco / número de unidades: 125X7/50mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	GG5010 125X7/50
GTIN	4067263135456
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

- **Grão, ligante, aditivos de abrasão, assim como reforço dos discos abrasivos de desbaste são perfeitamente adaptados à área de aplicação relativamente ao mais alto desempenho de lixagem possível e durabilidade.**
- **Formas: Discos abrasivos de desbaste curvos (forma 27, 28, 29)**
- **Ângulo de lixagem de 20° a 30°**
- **Uso: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de cordões de solda, superfícies e arestas.**

Para **aplicação universal** em **INOX, aço** e ferro fundido. Corresponde ao n.º 560010.

**Especificação:**

**28-A30R-BFX.**

**Descrição técnica**

Ø do disco	125 mm
Largura do disco	7 mm
Ø do furo	22,23 mm

Índice	50
n.º máximo de rotações	12200 r,p,m,
Abrasivo	Corindo normal
Abreviatura abrasivo	A
Especificação	A30R-BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	20-30 grau
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de desbaste

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	#condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	#condicionalmente adequado		
CuZn	#condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	#condicionalmente adequado		
Uni	#condicionalmente adequado		
seco	adequado		

## Acessórios

Disco abrasivo de desbaste Universal Ø do disco x largura do disco 125X7

560010 125X7