

Pack poupança de íman plano com rosca interior



Dados do pedido

Número do pedido	GG5922 20
GTIN	
Classe de artigo	GGN

Descrição

Versão:

- Resistente a temperaturas até máximo 200 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético em samário-cobalto (SmCo₅).
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Característica:

Conteúdo 10 unidades

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Nota:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

Ø	20 mm
resistência máxima à temperatura	200 °C
Casquilho roscado	sim
Rosca	M4
Peso	16,5 g
Altura com rosca	13 mm

Altura	6 mm
Material da superfície	galvanizado
Força de retenção nominal	90 N
Material do núcleo magnético	SmCo ₅
Tipo de produto	Íman plano

Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior10 peças Rosca M4	085921 M4
Íman plano com rosca interior Ø 20	085922 20