

**Garant**

**Pack poupança de acoplamento de segurança com ligação de mangueira, Ø interno da ligação da mangueira (abertura nominal): 11 mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	GG0272 11
GTIN	4067263138211
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Versão:**

O acoplamento de segurança GARANT é um acoplamento de alto desempenho feito de aço galvanizado com uma capacidade de fluxo extremamente alta. Nova e melhorada operação com uma só mão.

Fluxo: 2250 l/min, pressão de serviço máxima 16 bar. Em conformidade com a norma ISO 4414 e EN 983.

**Característica:**

Conteúdo 5 unidades

**Nota:**

Nipples adequados com n.º 080290 – 080293.

**A série GARANT está em conformidade com a norma europeia 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.**

**Descrição técnica**

pressão de serviço máxima	16 bar
Ø interno da ligação da mangueira (abertura nominal)	11 mm

Valor de fluxo	2250 l/min
Tipo de produto	Acoplamento

## Acessórios

Acoplamento de segurançaLigação de mangueira Ø interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 11	080272 11
Niple com ligação de mangueiraConjunto de 5 peças Ø interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 11	080292 11
Niple com Stream-Line Ø interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 11	080293 11