

**Conjunto básico, Medida nominal das ranhuras em T/rosca: 14/M12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Classe de artigo	32X

Descrição**Modelo:**

Peças aparafusadas temperadas, classe de resistência 8.8.

Índice:

Alturas de aperto com 2 pontos de aperto em mm: 150

Alturas de aperto com 4 pontos de aperto em mm: 115

Garra de aperto com dentes escalonados: 2x tam. 14x100 mm; 2x tam. 14x150 mm

Parafusos para ranhuras em T Fsk 8.8: 4x M12x14x50 mm; 4x M12x14x125 mm

Bases, dentadas CxLxA em mm: 4x tam. 2 (38x31x66); 4x tam. 3 (67x31x117)

Pino roscado Fsk. 8.8 em mm: 4x M12x125

Porca sextavada (1,5 d de altura): 4x M12

Anilha para ferramentas de aperto: 4x M12

Porca de extensão: 4x M12

Peso em kg: 8,5

Dimensões exteriores caixa de cartão em mm: 275x125x65

Descrição técnica

Tipo de produto	Parafuso tensor
-----------------	-----------------

