



## Conjunto de pontas 108 peças, Número peças: 108



### Dados do pedido

Número do pedido	675598 108
GTIN	4067263138723
Classe de artigo	62F

### Descrição

#### Modelo:

As pontas com 29 mm e 50 mm de comprimento têm uma zona de torção mais longa e, portanto, uma vida útil mais prolongada. Ideal para berbequim e aparafusadora de impacto.

#### Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: 3 un. PH1; 5 un. PH2; 2 un. PH3

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: 2 un. PZ1; 3 un. PZ2; 1 un. PZ3

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior: Cada 2 un. tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 1 un. tam. 8

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: Cada 2 un. tam. TX6; TX7; TX8; 1 un. tam. TX9;

Cada 3 un. tam. TX10; TX15; cada 5 un. tam. TX20; TX25;

Cada 2 un. tam. TX27; cada 2 un. tam. TX30; TX40

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior com pino: Cada 1 un. tam. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;

Cada 2 un. tam. TX20; TX25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx Plus® interior: Cada 1 un. tam. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: Cada 1 un. tam. 4,5; 5,5; 6,5

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para TORQ-SET®: Cada 1 un. tam. 6; 8; 10

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para torno: Cada 1 un. tam. 8; 10  
 Adaptador: 1 unid. haste de ponta C 6,3 - quadrado de 1/4 de polegada  
 Pontas, comprimento 29 mm, C 6,3 para Phillips: 2 un. PH2  
 Pontas, comprimento 29 mm, C 6,3 para Pozidriv: 2 un. PZ2  
 Pontas, comprimento 29 mm, C 6,3 para sextavado interior: Cada 1 un. tam. 3; 4; 6;  
 2 un. tam. 5  
 Pontas, comprimento 29 mm, C6,3, para Torx® interior: Cada 1 un. tam. TX20; TX25  
 Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3 para Phillips: 1 un. PH2  
 Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3 para Pozidriv: 1 un. PZ2  
 Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3 para Torx® interior: Cada 1 un. Tam. TX10; TX15; TX20; TX  
 25;TX30; TX40  
 Haste com íman: 1 un.

**Material fornecido:**

90 pontas, comprimento 25 mm, C 6,3;  
 9 pontas, comprimento 29 mm, C 6,3;  
 8 pontas, comprimento 50 mm, E 6,3;  
 1 haste com íman

**Descrição técnica**

Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS®
Perfil de saída	Inserto para torno
Perfil de saída	Conjunto de chave de parafusos de torque
Número de peças	108
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

