



Chave de parafusos dinamométrica com alojamento de pontas de 1/4 de polegada, com escala, ativação automática, binário máximo: 600cNm



Dados do pedido

Número do pedido	659985 600
GTIN	4000896260065
Classe de artigo	630

Descrição

Modelo:

- Excelente legibilidade graças ao visor numérico grande e claro.
- Curso de disparo curto 36° com sinal claramente audível.
- Suporte de pontas (1/4 de polegada - D 6,3/F 6,3) com fecho rápido – Troca rápida de pontas com uma mão.
- “Função de roquete” com mecanismo de roda livre, reversível para a direita · esquerda · fixo · permitindo um trabalho rápido graças ao reaperto sem problemas ao efetuar uniões roscadas, mesmo em espaços de instalação estreitos
- Mecanismo de disparo em aço de alta liga para ferramentas, com desgaste reduzido.
- Impossível exceder o valor graças ao acoplamento por fricção (“Slipper”).
- Estado de bloqueio fácil de reconhecer por símbolos de cadeado.

Unidades de medida: cNm/Nm

Precisão: +/- 6%

Norma:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Descrição técnica

Princípio de libertação	acoplamento mecânico por fricção
-------------------------	----------------------------------

Ajuste do valor de libertação	com escala de ajuste
Método de medição	Binário
Precisão de medição do binário	±6 %
Leitura comutável	Nm
Leitura comutável	cNm
binário máximo	600 cNm
Feedback	acionador
Sentido de aperto	Aperto à direita e à esquerda
Indicação	analógico
Divisão da escala 1 traço =	10 cNm
Faixa de binário	100 - 600 cNm
Comprimento total L	198 mm
Faixa de binário	1 - 6 Nm
Tecnologia de medição	mecânico
Forma de ligação	Alojamento de bits 1/4 polegadas
Alojamento de pontas	D 6,3
Alojamento de pontas	F 6,3
Possibilidade de ajuste do valor de libertação	ajustável
Dados protocoláveis	não
Calibração	O3
Sinalização de ativação	háptico
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Norma	DIN EN ISO 6789
Binário definido de forma fixa	não
Tipo de produto	Chave de parafusos dinamométrica

Prestações de serviços

Calibração DAkkSChave dinamométrica de ambos os lados binário máximo 1000/2

020040 1000/2

020260 0,04-20/2

CalibraçãoChave de parafusos dinamométrica de ambos
os lados binário máximo 0,04-20/2
