



Chave de parafusos dinamométrica com alojamento de pontas de 1/4 de polegada, com escala, ativação automática, binário máximo: 1000cNm



Dados do pedido

Número do pedido	659985 1000
GTIN	4000896260089
Classe de artigo	630

Descrição

Modelo:

- Excelente legibilidade graças ao visor numérico grande e claro.
- Curso de disparo curto 36° com sinal claramente audível.
- Suporte de pontas (1/4 de polegada - D 6,3/F 6,3) com fecho rápido – Troca rápida de pontas com uma mão.
- “Função de roquete” com mecanismo de roda livre, reversível para a direita · esquerda
 - fixo · permitindo um trabalho rápido graças ao reaperto sem problemas ao efetuar uniões roscadas, mesmo em espaços de instalação estreitos
- Mecanismo de disparo em aço de alta liga para ferramentas, com desgaste reduzido.
- Impossível exceder o valor graças ao acoplamento por fricção (“Slipper”).
- Estado de bloqueio fácil de reconhecer por símbolos de cadeado.

Unidades de medida: cNm/Nm

Precisão: +/- 6%

Norma:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Descrição técnica

Princípio de libertação	acoplamento mecânico por fricção
-------------------------	----------------------------------

Feedback	acionador
Norma	DIN EN ISO 6789
Indicação	analógico
Dados protocoláveis	não
Forma de ligação	Alojamento de bits 1/4 polegadas
Ajuste do valor de libertação	com escala de ajuste
Sinalização de ativação	háptico
Alojamento de pontas	D 6,3
Alojamento de pontas	F 6,3
Divisão da escala 1 traço =	10 cNm
Tecnologia de medição	mecânico
Comprimento total L	198 mm
binário máximo	1000 cNm
Precisão de medição do binário	±6 %
Leitura comutável	Nm
Leitura comutável	cNm
Método de medição	Binário
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Faixa de binário	400 - 1000 cNm
Sentido de aperto	Aperto à direita e à esquerda
Possibilidade de ajuste do valor de libertação	ajustável
Calibração	O3
Faixa de binário	4 - 10 Nm
Binário definido de forma fixa	não
Tipo de produto	Chave de parafusos dinamométrica

Prestações de serviços

Calibração DAkkSChave dinamométrica de ambos os lados binário máximo 1000/2

020040 1000/2

020260 0,04-20/2

CalibraçãoChave de parafusos dinamométrica de ambos
os lados binário máximo 0,04-20/2
