



## Dados do pedido

Número do pedido	085753 2X10
GTIN	
Classe de artigo	04F

## Descrição

### Modelo:

Para a identificação / marcação / rotulagem permanentes de peças individuais ou em série dos mais variados materiais (aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão, plásticos, aço para ferramentas, aços temperados até 62 HRC, etc.).

- Acionamento eletromagnético potente da agulha de marcação.
- Software simples e intuitivo com proteção por palavra-passe e indicação de parâmetros reconfigurada para uma visão rápida de todas as linhas do programa
- Visor a cores grande de 4,3"
- A mais recente tecnologia de processador para uma navegação suave no menu e um tempo de arranque muito curto (tempo de inicialização).
- Pré-visualização 1:1 do campo de marcação no visor.
- Caixa em plástico reforçado com fibra de vidro e resistente a quebras.
- Interfaces: USB A, USB B e Ethernet.
- Tipo de letra: Matriz de ponto na grelha 5×7 ou 9×13, altura da letra 1,0 – 10,0 mm e superior.
- Tipo de letra para uma altura de letra superior a 10,0 mm, a pedido.
- Guias lineares de alta qualidade, duplamente guiadas, para resultados precisos de marcação.
- Marcação de peças redondas radial e axial e marcação de arco circular.

Sistema de marcação manual sem fio **extremamente prático e 100% móvel** com interface tátil e visor a cores grande de 4,3 polegadas.

### Material fornecido:

Inclui ferramenta de bordo, agulha de marcação de metal duro integral de 90°. Ângulo de regulação com apoio antiderrapante, calibre de ajuste e mala de transporte, **2 x baterias de íões de lítio 18V**, carregador.

## Descrição técnica

Tensão nominal	18 V
Interface	Interface USB
Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	lão de lítio
Altura da letra	1 - 10 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Capacidade da bateria	10 Ah
largura máxima do campo de marcação	120 mm
altura máxima do campo de marcação	45 mm
Tipo de produto	Marcador de agulha