

Garant GRIDLINE

Bastidor vertical para suporte de bloqueio, Gavetas com 24G de profundidade, Altura: 2200mm**Dados do pedido**

Número do pedido	998215 2200
GTIN	4067263138679
Classe de artigo	91R

Descrição**Modelo:**

Chapa de aço com escoramentos, solada firmemente. As barras de suporte verticais têm perfurações em intervalos de 25 : 25 mm, para o alojamento de gavetas, prateleiras extraíveis ou prateleiras. Flange de base com casquilhos roscados para a compensação de altura e ancoragem ao solo. Inclui furos para fixação do suporte para bloqueio individual com uma mão, n.º 998290 e 998292.

Indicado para:

Sistemas de gavetas/estantes, equipamento de contentores.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

Instrução:

Devido ao risco de tombar, a ancoragem ao solo é obrigatoriamente necessária!

Descrição técnica

Área de aplicação	Equipamento de contentores
Largura da estrutura	53 mm

Altura	2200 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	Gavetas com 24G de profundidade
Profundidade	680 mm
Tipo de produto	Bastidor vertical