

VNGA 160408, PT600M, âmbito: GG**Dados do pedido**

Número do pedido	255857 GG
GTIN	4960664546688
Classe de artigo	25F

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis de cerâmica revestidas com **MEGACOAT**.

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanço f	0,15 - 0,4 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
âmbito	GG
Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido
Chanfragem	T02025
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 550 m/min
Tipo	PT600M

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cerâmica
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNGA 160408
Número de trocas/cortes	4
Atributo do nome do produto	PT600M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar