

**TNGA 160404, PT600M, âmbito: GG****Dados do pedido**

Número do pedido	255842 GG
GTIN	4960664546350
Classe de artigo	25F

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas reversíveis de cerâmica revestidas com **MEGACOAT**.

**Descrição técnica**

Avanço f	0,15 - 0,4 mm/U
Condição de corte	contínuo
Chanfragem	T02025
âmbito	GG
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 550 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tipo	PT600M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cerâmica

Código ISO da pastilha de corte reversível	TNGA 160404
Número de trocas/cortes	6
Atributo do nome do produto	PT600M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar