

**Pastilha de corte reversível por torneamento TNGA 160408, cerâmica (0°)****Dados do pedido**

Número do pedido	255845 HART
GTIN	4960664546367
Classe de artigo	25F

Descrição**Versão:**

Pastilhas reversíveis de cerâmica revestidas com **MEGACOAT**.

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,1 - 0,9 mm
#Raio do canto	0,8 mm
âmbito	HART
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 200 m/min
Avanço f	0,1 - 0,25 mm/U
Chanfragem	S02025
Condição de corte	contínuo
Tipo	PT600M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	Cerâmica

Código ISO da pastilha de corte reversível	TNGA 160408
Número de trocas/cortes	6
Atributo do nome do produto	PT600M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar