

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	16 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Calço	259031 35
Parafuso alavanca	259018 11
Conjunto de molas	259044 6
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Alavanca articulada	259015 12
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2525M16
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Calço Tipo 35	259031 35