



## Dados do pedido

Número do pedido	081350 10
GTIN	2050001688903
Classe de artigo	04E

## Descrição

### Modelo:

**Revolucionária iluminação de áreas de trabalho** com a mais recente tecnologia LED. Quase o **dobro da intensidade luminosa** em comparação com sistemas de iluminação existentes com a **máxima nitidez de contorno e contraste**.

Devido à **altura mínima de instalação de 28 mm**, o LED PLANONLIGHT pode ser usado com economia de espaço em praticamente qualquer espaço de trabalho.

- **Luminância máxima em toda a superfície.**
- **Luminosidade extremamente elevada com a qualidade da luz do dia, mas sem encandear e cintilar e sem efeitos estroboscópicos.**
- **Com regulação contínua da intensidade (transformador não incluído no volume de fornecimento).**
- **À prova de imersão (IP68) mesmo contra emulsões agressivas (IP69K).**
- **Limpeza super fácil – superfície lisa e baixa temperatura da superfície (máximo 10 °C acima da temperatura ambiente).**
- **Absolutamente sem manutenção.**
- **Certificado de acordo com as normas UL - para uso mundial.**
- **Conversão fácil através de automontagem.**
- **Ligação direta através da ficha da máquina M12 ou através do cabo de ligação fornecido**

### Função:

IP69K: Proporciona proteção contra a entrada de água sob pressão (estanque à água sob pressão) e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Instrução:**

**Tensão operacional 24 V CC - a ligação direta à tensão de rede (230 V/50 Hz) destrói a lanterna!**

Ligação à tensão de rede através do transformador nº 081375.

## Descrição técnica

Peso	1200 g
Lâmpada	Módulo LED
Fluxo luminoso	750 lm
Ângulo de radiação fixo	120 grau
Consumo energético	10 W
Faixa de temperatura	-20 - 55 °C
Altura total	28 mm
Temperatura da cor	6500 K
Tensão nominal	230 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
Largura total	97 mm
Zona ATEX	nenhum
Comprimento total	241 mm
Tipo de proteção IP	IP 69 K
Designação do fabricante	20290
Tipo de produto	Iluminação para máquinas

## Acessórios

Transformador regulável 230 V / 24 V 100 W	081376
Transformador para PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Suporte para PLANONLIGHT LED com junta esférica	081380

