

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/16mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250018 32/16  |
| GTIN             | 4045197649973 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Tamanho da haste                      | 32 mm            |
| Largura funcional L <sub>4</sub>      | 40 mm            |
| Alavanca articulada                   | 259015 12        |
| Tamanho da placa                      | 16 mm            |
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>  | 40 mm            |
| Parafuso alavanca                     | 259018 11        |
| Conjunto de molas                     | 259044 6         |
| Calço                                 | 259031 35        |
| Conjunto de pinos de mola             | 259047 4         |
| Código ISO do suporte                 | PCLNR/L 3232P16  |
| Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606..      |
| Comprimento total L                   | 170 mm           |
| Norma                                 | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto                       | direita          |
| Refrigeração interior                 | não              |
| Ângulo de ajuste $\kappa$             | 95 grau          |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Faceamento                        |
| Aplicação       | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento            |

---

## Acessórios

|  |           |
|--|-----------|
| Alavanca articulada Tipo 12              | 259015 12 |
| Parafuso alavanca Tipo 11                | 259018 11 |
| Conjunto de molas10 peças Tipo 6         | 259044 6  |
| Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 4 | 259047 4  |
| Calço Tipo 35                            | 259031 35 |