

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de pinos de mola	259047 5
Tamanho da placa	19 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 3232P19
Calço	259031 36
Parafuso alavanca	259018 13
Conjunto de molas	259044 7
Largura funcional L ₄	40 mm
Alavanca articulada	259015 13
Tamanho da haste	32 mm
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Calço Tipo 36	259031 36
Conjunto de molas 10 peças Tipo 7	259044 7