

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 6
Comprimento da cabeça L ₁	25 mm
Calço	259031 27
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Código ISO do suporte	PCLNR/L 1616H09
Largura funcional L ₄	20 mm
Tamanho da haste	16 mm
Tamanho da placa	9 mm
Conjunto de molas	259044 5
Alavanca articulada	259015 9
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Comprimento total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Calço Tipo 27	259031 27
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3