

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Parafuso alavanca	259018 6
Alavanca articulada	259015 9
Calço	259031 27
Largura funcional L ₄	20 mm
Comprimento da cabeça L ₁	25 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 1616H09
Tamanho da haste	16 mm
Tamanho da placa	9 mm
Conjunto de molas	259044 5
Comprimento total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Calço Tipo 27	259031 27
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6