

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250018 20/09
GTIN	4045197649928
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 5
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2020K09
Tamanho da placa	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Parafuso alavanca	259018 6
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Calço	259031 27
Alavanca articulada	259015 9
Comprimento da cabeça L ₁	28 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Calço Tipo 27	259031 27