

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2525M09
Conjunto de molas	259044 5
Calço	259031 27
Parafuso alavanca	259018 6
Tamanho da placa	9 mm
Alavanca articulada	259015 9
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Calço Tipo 27	259031 27
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9