

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	9 mm
Calço	259031 27
Largura funcional L ₄	32 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Conjunto de molas	259044 5
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Alavanca articulada	259015 9
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2525M09
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 27	259031 27
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 3	259047 3
Conjunto de molas10 peças Tipo 5	259044 5