

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	12 mm
Comprimento da cabeça L ₁	25 mm
Calço	259031 2
Tamanho da haste	16 mm
Alavanca articulada	259015 2
Conjunto de molas	259044 2
Largura funcional L ₄	20 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Parafuso alavanca	259018 8
Código ISO do suporte	PCLNR/L 1616H12
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Calço Tipo 2	259031 2
Parafuso alavanca Tipo 8	259018 8
Conjunto de molas10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 2	259047 2